



LK FUGA® indsats PIR 180° 230V 250R

lysegrå

Vare nr.: 506 D 5310
EL nr.: 10 24 001 039
EAN nr.: 57 03 302 135 191



5 703302 135191

hvid

Vare nr.: 506 D 6310
EL nr.: 10 24 001 042
EAN nr.: 57 03 302 135 184



5 703302 135184

koksgrå

Vare nr.: 506 D 8310
EL nr.: 10 24 001 055
EAN nr.: 57 03 302 135 177



5 703302 135177

Pakning: 1.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

FUGA PIR 230 V 250R maks. 250W ren ohmsk belastning, dvs. glødelampe, anvendes til styring af lys i bryggers, toilet, køkken, viktualrum og på trappe. PIR'en kan dække et område på (18x9)m ~162 m². Hvis en stillesidende person skal detekteres vil området være (12x6)m ~ 72 m². PIR'en kan indstilles til at fungere på 2 forskellige måder: Timer - Manuel. For at opnå større dækning kan flere PIR (maks. 5 stk) parrallelkobles. PIR'en er beregnet for montering i alle typer planforsænkede dåser, underlag samt panelunderlag. En 1-polet afbryder kan udskiftes med denne PIR, da den ikke kræver nul.

Konstruktion

PIR sensoren har skrueskruer for tilslutning af 1,5 til 2,5 mm² stiv ledning. PIR'en har 2 forskellige funktioner: timer og manuel. På fronten kan dækningsområde, følsomhed, lysniveau, timertid og grundfunktion indstilles.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20.
Mærkespænding:	230 VAC/ 50Hz.
Mærkeeffekt:	40 - 250 W glødelampe. Se belastningsskema på sidste side under introduktionen til afsnit 9.
Egetforbrug:	< 1,0 W.
Timerindstilling:	Trinløst fra 2 sek. til 20 min.
Monteringshøjde:	2,15 m.
Rækkevidde bevægelse:	9 x 18,0m@25°.
Rækkevidde tilstædeværelse:	6,0 x 12,0m@25°.
Dækningsvinkel vandret:	180° i 2 zoner a' 90°.
Lysniveau indstilling:	0-1000 lux.
Opvarmningstid:	< 30 sek.
Klemmer:	Maks. 2x2,5 mm ² .
Antal parallelkoblet PIR:	Manuel eller Timer: maks. 5 stk.
Ved parallelkobling:	Se vejledning.
Antal trykkontakter:	Manuel: min.1 stk.maks.5 stk.Timer: maks.5 stk.
Luftfugtighed:	5-95% RH.
Omgivelsestemperatur:	- 5 °C til + 45 °C.
Standarder:	EN 60669-2-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.
Direktiver:	EMC 89/336/EEC - LVD 73/23/EEC.
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget.